



Llave inglesa de ajuste rápido, Longitud total: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	813920 300
GTIN	3662424092220
Clase de artículo	83H

Descripción

Ejecución:

Forma ergonómica, cromada. Posición de la boca 22,5°. Mecanismo de ajuste rápido que ahorra tiempo. Con **graduación** métrica y en pulgadas en la boca.

Norma:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Descripción técnica

Longitud total	300 mm
Ancho de llave máximo	41 mm
Longitud total	12 pul
Norma	ISO 6787
Norma	DIN 3117
Norma	ASME B107.100
Posición de la boca	22,5 grados
Superficie	cromado
exento de chispas	no
Graduación	sí
Funda del mango	no
Tipo de producto	Llave inglesa

