



## Muela abrasiva de desbaste Silver, Ø de muela x ancho de disco: 178X7mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 560453 178X7  |
| GTIN              | 4054596444041 |
| Clase de artículo | 53M           |

### Descripción

#### Ejecución:

Muela abrasiva de desbaste **Silver** con una parte de **grano de cerámica de conformación precisa** para una elevada capacidad de rectificado y una buena vida útil. Para **INOX y acero**.

#### Aplicación:

Adecuado para el rectificado por abrasión y para trabajos de tronzado pesados.

#### Especificación:

**A36P-BF.**

### Descripción técnica

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ø de perforación                     | 22,23 mm |
| Ø de muela                           | 178 mm   |
| Anchura del disco de corte           | 7 mm     |
| Serie                                | SILVER   |
| Símbolo de medio abrasivo            | Cerámica |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 %  |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Ángulo de inclinación recomendado   | 20-30 grados      |
| Optimizado para material de trabajo | Acero             |
| Optimizado para material de trabajo | INOX              |
| Velocidad circunf. máxima           | 80 m/s            |
| Tipo de producto                    | Disco de desbaste |

### Datos de usuario

|                                | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adecuado                   |                |            |
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado                   |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 60 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| Acero < 67 HRC                 | adecuado                   |                |            |
| INOX                           | adecuado                   |                |            |
| Ti                             | adecuado                   |                |            |
| GG(G)                          | adecuado con restricciones |                |            |
| Plástico, PRFV                 | adecuado con restricciones |                |            |
| seco                           | adecuado                   |                |            |