

**3M****Disco de corte Silver, Ø de muela: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	563325 115
GTIN	5902658109317
Clase de artículo	53M

**Descripción****Ejecución:**

Disco de corte Silver con un elevado rendimiento de corte y una larga vida útil. Mezcla de granos con **grano de cerámica de conformación precisa**.

**Aplicación:**

Para realizar cortes rápidos, sin rebabas, con reducido esfuerzo térmico.

**Especificación:**

**A36R-BF.**

**Descripción técnica**

Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	115 mm
Descripción de la forma	recto
Anchura del disco de corte	1 mm
Serie	SILVER
Para grosor de material	3 - 5 mm

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		