



Muela abrasiva de desbaste Silver, Ø de muela x ancho de disco: 230X7mm



Datos de pedido

Número de pedido	560453 230X7
GTIN	4054596444140
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva de desbaste **Silver** con una parte de **grano de cerámica de conformación precisa** para una elevada capacidad de rectificado y una buena vida útil. Para **INOX y acero**.

Aplicación:

Adecuado para el rectificado por abrasión y para trabajos de tronzado pesados.

Especificación:

A36P-BF.

Descripción técnica

Anchura del disco de corte	7 mm
Ø de muela	230 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	20-30 grados

Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de desbaste

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		