

Garant**Carro transportador CNC con ruedas de poliuretano, Anchura útil: 452mm****Datos de pedido**

Número de pedido	970041 452
GTIN	4062406162696
Clase de artículo	91L

Descripción**Ejecución:**

Chasis y estructura de chapa de acero con paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para la incorporación de rieles soporte y soportes para herramientas. Con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas (Ø 160 mm), inmovilizables, y 4 manijas grandes proporcionan un buen apoyo y un manejo seguro en el sector de talleres. Incluye bandeja de chapa de acero (L x Anch x P 150 x 452 x 30 mm).

Suministro:

Carro transportador con 2 paredes laterales, con tirador deslizante y ruedas de PU.

Lacado:

Chasis y paredes laterales gris ratón RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Encontrará rieles de soporte adecuados para GARANT soportes para herramientas tool-UNIT en n.º 970110, GARANT tool-UNIT en n.º 971000. Soportes para herramientas adecuados en el n.º 970125 o 970130.

Descripción técnica

Anchura	500 mm
---------	--------

Ø rueda	160 mm
Material rueda	PU
Profundidad	800 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Altura	1200 mm
Número de rieles soporte (por lado)	2
Superficie de base profundidad	800 mm
Superficie de la base anchura	500 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Anchura útil	452 mm
Capacidad de carga máxima	400 kg
Número de portaherramientas (por lado)	4
Grosor material	0,9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carro transportador CNC

Accesorios

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK40	970125 SK40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C4	970125 C4
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK40	970125 HSK40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK50	970125 HSK50
Riel soporte para soportes para herramientas Tool Unit Anchura 452 mm	970110 452
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK100	970125 HSK100

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C6	970125 C6
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK80	970125 HSK80
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK63	970125 HSK63
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C5	970125 C5
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK50	970125 SK50
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas 0	970125 0
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI20	970125 VDI20
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK30	970125 SK30
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C8	970125 C8
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI40	970125 VDI40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI30	970125 VDI30