

**Garant****Carro transportador con ruedas de poliuretano, Anchura útil mm / modelo: 627/A****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 970011 627/A  |
| GTIN              | 4062406163143 |
| Clase de artículo | 91L           |

**Descripción**

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

**Ejecución:**

Chasis estable con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (inmovilizables) provistas de rodamientos de bolas (Ø 160 mm). Los largueros se atornillan en unión positiva con el chasis y el tirador deslizante. Paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para el montaje de rieles soporte y soportes de herramientas.

**Suministro:**

Carro transportador con 2 paredes laterales, con tirador deslizante y ruedas de PU.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, paredes laterales antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Encontrará rieles de soporte adecuados para GARANT soportes para herramientas tool-UNIT en n.º 970110, GARANT tool-UNIT en n.º 971000. Soportes para herramientas adecuados en el n.º 970125 o 970130.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 925 mm

Superficie de la base anchura: 675 mm

Superficie de base profundidad: 800 mm

Anchura útil: 627 mm

Cantidad de rieles soporte (1 piso): 3

Cantidad de portaherramientas (1 piso): 5

## Descripción técnica

|   |  |
|---|--|
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo       | 2  |
| Cantidad de rieles soporte (1 piso)               | 3  |
| Superficie de la base anchura                     | 675 mm   |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2  |
| Anchura   | 675 mm   |
| Material rueda                                    | PU   |
| Ø rueda   | 160 mm   |
| Cantidad de portaherramientas (1 piso)            | 5  |
| Superficie de base profundidad                    | 800 mm   |
| Altura  | 925 mm   |
| Profundidad                                       | 800 mm   |
| Modelo  | A  |
| Capacidad de carga máxima                         | 400 kg   |
| Anchura útil                                      | 627 mm   |
| Grosor material                                   | 1,2 mm   |
| Selección del color                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto                                  | Carro transportador CNC  |

## Accesorios

|   |               |
|---|---------------|
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C6     | 970130 C6     |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK100 | 970130 HSK100 |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C5     | 970130 C5     |

|  |              |
|--|--------------|
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK50 | 970130 HSK50 |
| Bandeja con tapa para carro transportador combinable Anchura 627 mm                            | 970175 627   |
| Riel de soporte para portaherramientas UNIT Anchura 627 mm                                     | 970110 627   |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI40 | 970130 VDI40 |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C4    | 970130 C4    |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK63 | 970130 HSK63 |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C8    | 970130 C8    |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI30 | 970130 VDI30 |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas 0     | 970130 0     |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK40  | 970130 SK40  |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK40 | 970130 HSK40 |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK80 | 970130 HSK80 |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI20 | 970130 VDI20 |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK30  | 970130 SK30  |
| Bandeja para carro transportador combinable Anchura 627 mm                                     | 970170 627   |
| Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK50  | 970130 SK50  |