


**Garant****Panel perforado de 481 mm de altura para montaje mural, Anchura: 1420mm****Datos de pedido**

Número de pedido	955310 1420
GTIN	4062406160197
Clase de artículo	91F

**Descripción****Ejecución:**

Pared perforada de chapa de acero resistente plegada  $\square 9 \times 9$  mm a intervalos de 37 mm para el asiento de accesorios para paneles perforados, ganchos Easyfix y soportes. Chapas de refuerzo unidas por soldadura en el lado posterior para fijación a la pared.

**Aplicación:**

Para la fijación directa en paredes; los tornillos de fijación no son visibles tras el montaje. En el caso de montaje mural de gran superficie, los paneles perforados se pueden atornillar en la pared unas sobre otras y lateralmente para una transición sin huecos.

**Suministro:**

Se suministran con tornillos y tacos para el montaje mural.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Altura	481 mm
Anchura	1420 mm
Modelo panel perforado	de un lado
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pared perforada

