

Garant**Carro transportador con ruedas de caucho macizo, Anchura útil mm / modelo: 452/A****Datos de pedido**

Número de pedido	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Clase de artículo	91L

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Chasis estable con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (inmovilizables) provistas de rodamientos de bolas (Ø 160 mm). Los largueros se atornillan en unión positiva con el chasis y el tirador deslizante. Paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para el montaje de rieles soporte y soportes de herramientas.

Suministro:

Carro transportador con 2 paredes laterales, con tirador deslizante y ruedas de caucho macizo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, paredes laterales antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Encontrará rieles de soporte adecuados para GARANT soportes para herramientas tool-UNIT en n.º 970110, GARANT tool-UNIT en n.º 971000. Soportes para herramientas adecuados en el n.º 970125 o 970130.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 925 mm

Superficie de la base anchura: 500 mm

Superficie de base profundidad: 800 mm

Anchura útil: 452 mm

Cantidad de rieles soporte (1 piso): 3

Cantidad de portaherramientas (1 piso): 5

Descripción técnica

Cantidad de rieles soporte (1 piso)	3
Ø rueda	160 mm
Superficie de la base anchura	500 mm
Modelo	A
Anchura	500 mm
Altura	925 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Superficie de base profundidad	800 mm
Profundidad	800 mm
Material rueda	Caucho macizo
Cantidad de portaherramientas (1 piso)	5
Capacidad de carga máxima	400 kg
Anchura útil	452 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carro transportador CNC

Accesorios

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C8	970125 C8
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK100	970125 HSK100
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK80	970125 HSK80

Riel de soporte para portaherramientas UNIT Anchura 452 mm	970110 452
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI30	970125 VDI30
Bandeja con tapa para carro transportador combinable Anchura 452 mm	970175 452
Bandeja para carro transportador combinable Anchura 452 mm	970170 452
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C5	970125 C5
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI40	970125 VDI40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK50	970125 SK50
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK30	970125 SK30
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C6	970125 C6
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK50	970125 HSK50
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK40	970125 HSK40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI20	970125 VDI20
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK40	970125 SK40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C4	970125 C4
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK63	970125 HSK63
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas 0	970125 0