

Garant

Carro transportador con ruedas de caucho macizo, Anchura útil mm / modelo: 627/B



Datos de pedido

Número de pedido	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Clase de artículo	91L

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Chasis estable con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (inmovilizables) provistas de rodamientos de bolas (Ø 160 mm). Los largueros se atornillan en unión positiva con el chasis y el tirador deslizante. Paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para el montaje de rieles soporte y soportes de herramientas.

Suministro:

Carro transportador con 2 paredes laterales, con tirador deslizante y ruedas de caucho macizo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, paredes laterales antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Encontrará rieles de soporte adecuados para GARANT soportes para herramientas tool-UNIT en n.º 970110, GARANT tool-UNIT en n.º 971000. Soportes para herramientas adecuados en el n.º 970125 o 970130.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 925 mm

Superficie de la base anchura: 675 mm

Superficie de base profundidad: 1100 mm

Anchura útil: 627 mm

Cantidad de rieles soporte (1 piso): 4

Cantidad de portaherramientas (1 piso): 7

Descripción técnica

Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Profundidad	1100 mm
Cantidad de portaherramientas (1 piso)	7
Ø rueda	160 mm
Anchura	675 mm
Anchura útil	627 mm
Capacidad de carga máxima	400 kg
Superficie de base profundidad	1100 mm
Altura	925 mm
Material rueda	Caucho macizo
Superficie de la base anchura	675 mm
Modelo	B
Cantidad de rieles soporte (1 piso)	4
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carro transportador CNC

Accesorios

Bandeja con tapa para carro transportador combinable Anchura 627 mm	970175 627
Bandeja para carro transportador combinable Anchura 627 mm	970170 627