

Garant**Carro transportador con ruedas de caucho macizo, Anchura útil mm / modelo: 627/A****Datos de pedido**

Número de pedido	970016 627/A
GTIN	4062406163174
Clase de artículo	91L

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Chasis estable con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (inmovilizables) provistas de rodamientos de bolas (Ø 160 mm). Los largueros se atornillan en unión positiva con el chasis y el tirador deslizante. Paredes laterales perforadas a intervalos de 25 mm, para el montaje de rieles soporte y soportes de herramientas.

Suministro:

Carro transportador con 2 paredes laterales, con tirador deslizante y ruedas de caucho macizo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, paredes laterales antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Encontrará rieles de soporte adecuados para GARANT soportes para herramientas tool-UNIT en n.º 970110, GARANT tool-UNIT en n.º 971000. Soportes para herramientas adecuados en el n.º 970125 o 970130.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 925 mm

Superficie de la base anchura: 675 mm

Superficie de base profundidad: 800 mm

Anchura útil: 627 mm

Cantidad de rieles soporte (1 piso): 3

Cantidad de portaherramientas (1 piso): 5

Descripción técnica

Anchura útil	627 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Superficie de base profundidad	800 mm
Profundidad	800 mm
Ø rueda	160 mm
Cantidad de portaherramientas (1 piso)	5
Superficie de la base anchura	675 mm
Cantidad de rieles soporte (1 piso)	3
Material rueda	Caucho macizo
Modelo	A
Altura	925 mm
Capacidad de carga máxima	400 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura	675 mm
Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carro transportador CNC

Accesorios

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK50	970130 SK50
Bandeja con tapa para carro transportador combinable Anchura 627 mm	970175 627
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK50	970130 HSK50

Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK100	970130 HSK100
Riel de soporte para portaherramientas UNIT Anchura 627 mm	970110 627
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C6	970130 C6
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK30	970130 SK30
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C8	970130 C8
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas SK40	970130 SK40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C4	970130 C4
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK63	970130 HSK63
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI30	970130 VDI30
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI20	970130 VDI20
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas C5	970130 C5
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK40	970130 HSK40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas 0	970130 0
Bandeja para carro transportador combinable Anchura 627 mm	970170 627
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas VDI40	970130 VDI40
Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas Para mangos de herramientas HSK80	970130 HSK80