


Garant**Pared separadora montable un lado (1 columna vertical y 3 paneles perforados) de un lado, Anchura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	955431 1000
GTIN	4062406163297
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Columnas verticales (tubo de acero 60 × 40 × 2 mm) con compensación de nivel y **ranuras de enganche** en la **parte delantera y trasera** para el alojamiento de estantes, etc. Manguitos con rosca interior en la superficie interior de las columnas verticales para el montaje (por tornillos) de paredes perforadas n.º 928070; 928071.

Paredes perforadas de chapa de acero □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el asiento de accesorios para paredes perforadas, ganchos Easyfix y soportes.

Aplicación:

Como separador de espacio, protección visual y para un almacenamiento de herramientas a la vista y flexible.

Lacado:

Paredes perforadas gris claro RAL 7035, columnas verticales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Modelo panel perforado	de un lado
------------------------	------------

Peso	25 kg
Profundidad	660 mm
Carga del panel máxima	200 kg
Anchura	1000 mm
Altura	2125 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Soporte para pared perforada