

Garant**Pared separadora un lado (2 columnas verticales y 3 paneles perforados) de un lado, Anchura: 1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	955430 1500
GTIN	4062406163280
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Columnas verticales (tubo de acero 60 × 40 × 2 mm) con compensación de nivel y **ranuras de enganche** en la **parte delantera y trasera** para el alojamiento de estantes, etc. Manguitos con rosca interior en la superficie interior de las columnas verticales para el montaje (por tornillos) de paredes perforadas n.º 928070; 928071.

Paredes perforados de chapa de acero □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el asiento de accesorios para paredes perforadas, ganchos Easyfix y soportes.

Aplicación:

Como separador de espacio, protección visual y para un almacenamiento de herramientas a la vista y flexible.

Lacado:

Paredes perforadas gris claro RAL 7035, columnas verticales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Profundidad	660 mm
-------------	--------

Altura	2125 mm
Carga del panel máxima	200 kg
Peso	41 kg
Modelo panel perforado	de un lado
Anchura	1500 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Soporte para pared perforada