

Garant GRIDLINE

**Banco de trabajo CNC con carcasa 30G, 26×24G, Longitud de tablero: 1500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	970605 1500
GTIN	4062406163372
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 30G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de **200 kg**. Con tablero de trabajo de bambú.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

**Para el almacenamiento de herramientas se necesita un soporte insertable de cajón n.º 970705.**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

**Descripción técnica**

Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Anchura pie soporte	50 mm
Carcasa de cajonera, anchura	750 mm
Altura	850 mm

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	700 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Cajón anchura útil	650 mm
Carcasa de cajonera, altura	800 mm
Peso	175 kg
Cantidad de cajones	5
Cajón profundidad útil en G	24
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	1000 kg
Cajón anchura útil en G	26
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Banco de trabajo CNC

## Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931168 125
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931168 300
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931168 75
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931168 100
Chapa de nudos Tipo 1	927122 1
Armario de herramientas completo con cajones200 kg Altura mm / cantidad de cajones 800/5	931115 800/5
Pie de soporte Altura 800 mm	927000 800
Tablero de trabajo, 50 mm de grosorde bambú encolado en cruz Longitud de tablero 1500 mm	926001 1500