

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas de CNC completo con cajones, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1275/5



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 970785 1275/5 |
| GTIN | 4062406163600 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Armario con cierre centralizado por cerradura de pasador cilíndrico. Reborde contra caída por rodadura en 3 lados y **estera de goma acanalada. Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg. Cajón a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg. Cajón de 50 mm con una capacidad de carga de 75 kg. Cajón a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg.**

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, cara frontal de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Para el almacenamiento de herramientas se necesita un soporte de cajón n.º 970705.

Descripción técnica

| | |
|---|--|
| Cajón profundidad útil | 600 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Cajón profundidad útil en G | 24 |
| Cajón anchura útil en G | 26 |
| Altura útil | 1150 mm |
| Profundidad | 700 mm |
| Cajones superficie útil en G | 26×24 |
| Cajón anchura útil | 650 mm |
| Peso | 150 kg |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 26×24G |
| Tipo de producto | Armario de herramientas CNC |

Accesorios

| | |
|--|--------------|
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 200 mm | 931165 200 |
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 300 mm | 931165 300 |
| Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 50 mm | 931163 50 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21 | 914227 HU21 |
| Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1250 mm | 931155 1250 |
| | 951970 30X28 |

Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 3 lados Medida en G 30X28

Estera portaobjetos de goma ranurada Medida en G 30X28

951975 30X28