

Garant GRIDLINE

## Armario CNC completo con alojamientos para herramientas, con puertas batientes de chapa maciza, Para mangos de herramientas: C8



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 971301 C8     |
| GTIN              | 4062406163730 |
| Clase de artículo | 9GI           |

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

#### Ejecución:

Armario con equipamiento en 40x20G. Con guías de soporte regulables en altura a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. **Capacidad de carga** máxima por **dos guías de soporte 200 kg**, por **soporte transversal 150 kg**.

#### Suministro:

Armario incluidas guías de soporte n.º 971525 tam. 20 y soporte transversal con portaherramientas n.º 971570.

#### Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y soporte transversal gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm  
Anchura: 1000 mm  
Profundidad: 500 mm  
Anchura en G: 40  
Profundidad en G: 20  
Guías de soporte: 9 par

## Descripción técnica

|  |  |
|--|--|
| Altura   | 2000 mm  |
| Profundidad                                    | 500 mm   |
| Anchura  | 1000 mm  |
| Peso   | 146 kg   |
| Distancia del eje A                            | 104 mm   |
| Cantidad portaherramientas                     | 72   |
| Anchura en G                                   | 40   |
| Profundidad en G                               | 20   |
| Número de soportes transversales               | 9  |
| Guías de soporte                               | 9 par  |
| Grosor material                                | 0,9 mm   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000 kg  |
| Ángulo de apertura de la puerta                | 250 grados   |
| Regulación de la altura en el intervalo        | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico                | bombillo modular   |
| Selección del color                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Armario tipo de construcción                   | Armario base   |
| Frontales del armario                          | Puerta batiente de chapa maciza                                |
| Tipo de producto                               | Armario CNC  |

## Accesorios

|   |             |
|---|-------------|
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 1500 mm       | 940501 1500 |
| Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G Para mangos de herramientas C8 | 971570 C8   |
| Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20                   | 971525 20   |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11  | 914226 GP11 |
| Inserto de plástico Tipo C8   | 947390 C8   |
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm       | 940501 2000 |