

Garant GRIDLINE

Armario CNC completo con alojamientos para herramientas, con puertas batientes transparentes, Para mangos de herramientas: C4



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 971303 C4 |
| GTIN | 4062406163969 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40x20G. Con guías de soporte regulables en altura a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. **Capacidad de carga** máxima por **dos guías de soporte 200 kg**, por **soporte transversal 150 kg**.

Suministro:

Armario incluidas guías de soporte n.º 971525 tam. 20 y soporte transversal con portaherramientas n.º 971570.

Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y soporte transversal gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm
 Anchura: 1000 mm
 Profundidad: 500 mm
 Anchura en G: 40
 Profundidad en G: 20
 Guías de soporte: 9 par

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Distancia del eje A | 97 mm |
| Peso | 146 kg |
| Anchura | 1000 mm |
| Altura | 2000 mm |
| Cantidad portaherramientas | 81 |
| Profundidad | 500 mm |
| Profundidad en G | 20 |
| Anchura en G | 40 |
| Guías de soporte | 9 par |
| Número de soportes transversales | 9 |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000 kg |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Armario tipo de construcción | Armario base |
| Frontales del armario | Puerta batiente transparente |
| Tipo de producto | Armario CNC |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20 | 971525 20 |
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm | 940501 2000 |
| Inserto de plástico Tipo C4 | 947390 C4 |
| Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G Para mangos de herramientas C4 | 971570 C4 |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11 | 914226 GP11 |