

Garant GRIDLINE

Armario CNC completo con alojamientos para herramientas, con puertas batientes transparentes, Para mangos de herramientas: HSK80



Datos de pedido

Número de pedido	971303 HSK80
GTIN	4062406164034
Clase de artículo	9GI

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40x20G. Con guías de soporte regulables en altura a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. **Capacidad de carga** máxima por **dos guías de soporte 200 kg**, por **soporte transversal 150 kg**.

Suministro:

Armario incluidas guías de soporte n.º 971525 tam. 20 y soporte transversal con portaherramientas n.º 971570.

Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y soporte transversal gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm
Anchura: 1000 mm
Profundidad: 500 mm
Anchura en G: 40
Profundidad en G: 20
Guías de soporte: 9 par

Descripción técnica

Cantidad portaherramientas	72
Profundidad	500 mm
Altura	2000 mm
Peso	146 kg
Distancia del eje A	104 mm
Anchura	1000 mm
Anchura en G	40
Profundidad en G	20
Guías de soporte	9 par
Número de soportes transversales	9
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Tipo de producto	Armario CNC

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G Para mangos de herramientas HSK80	971570 HSK80
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20	971525 20
Inserto de plástico Tipo HSK80	947390 HSK80
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm	940501 2000