

Garant GRIDLINE

## Armario CNC completo con alojamientos para herramientas, con puertas batientes transparentes, Para mangos de herramientas: C4



### Datos de pedido

Número de pedido	971343 C4
GTIN	4062406164614
Clase de artículo	9GI

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

#### Ejecución:

Armario con equipamiento en 40x20G. Con guías de soporte regulables en altura a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. **Capacidad de carga** máxima por **dos guías de soporte 200 kg**, por **soporte transversal 150 kg**.

#### Suministro:

Armario incluidas guías de soporte n.º 971525 tam. 20 y soporte transversal con portaherramientas n.º 971570.

#### Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y soporte transversal gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

#### Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm  
Anchura: 1000 mm  
Profundidad: 500 mm  
Anchura en G: 40  
Profundidad en G: 20  
Guías de soporte: 2 par

## Descripción técnica

Distancia del eje A	97 mm
Anchura	1000 mm
Cantidad portaherramientas	54
Profundidad	500 mm
Peso	126 kg
Altura	2000 mm
Anchura en G	40
Profundidad en G	20
Número de soportes transversales	6
Guías de soporte	2 par
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Tipo de producto	Armario CNC

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm	940501 2000
Inserto de plástico Tipo C4	947390 C4
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20	971525 20
Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G Para mangos de herramientas C4	971570 C4