

Garant GRIDLINE

Armario CNC completo con alojamientos para herramientas, con persiana, Para mangos de herramientas: SK40



Datos de pedido

Número de pedido	971349 SK40
GTIN	4062406164713
Clase de artículo	9GI

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40x20G. Con guías de soporte regulables en altura a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. **Capacidad de carga** máxima por **dos guías de soporte 200 kg**, por **soporte transversal 150 kg**.

Con cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados, no configurables en cuanto al color.

Suministro:

Armario incluidas guías de soporte n.º 971525 tam. 20 y soporte transversal con portaherramientas n.º 971570.

Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y soporte transversal gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm

Anchura: 1000 mm

Profundidad: 500 mm

Anchura en G: 40

Profundidad en G: 20

Guías de soporte: 2 par

Descripción técnica

Cantidad portaherramientas	90
Profundidad	500 mm
Peso	126 kg
Anchura	1000 mm
Distancia del eje A	75 mm
Altura	2000 mm
Profundidad en G	20
Anchura en G	40
Número de soportes transversales	6
Guías de soporte	2 par
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Frontales del armario	Cierres corredizos
Tipo de producto	Armario CNC

Accesorios

Inserto de plástico Tipo SK40	947390 SK40
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP14	914226 GP14
Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G Para mangos de herramientas SK40	971570 SK40
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20	971525 20