

Garant GRIDLINE

Armario de gran capacidad CNC completo con alojamientos para herramientas con puertas batientes de chapa maciza, Para mangos de herramientas: HSK63



Datos de pedido

Número de pedido	971451 HSK63
GTIN	4062406164973
Clase de artículo	9GI

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40×28G. Con guías de soporte regulables en altura a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Capacidad de carga** máxima por **dos guías de soporte 200 kg**, por **soporte transversal 150 kg**.

Suministro:

Armario incluidas guías de soporte n.º 971525 tam. 28 y soporte transversal con portaherramientas n.º 971570.

Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y soporte transversal gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios de gran capacidad GridLine ver n.º 942530 – 942573 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm
 Anchura: 1000 mm
 Profundidad: 700 mm
 Anchura en G: 40
 Profundidad en G: 28
 Altura útil: 1845 mm

Descripción técnica

Peso	115 kg
Profundidad	700 mm
Guías de soporte	2 par
Número de soportes transversales	8
Anchura en G	40
Altura	2000 mm
Profundidad en G	28
Anchura	1000 mm
Altura útil	1845 mm
Distancia del eje A	78 mm
Cantidad portaherramientas	104
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Tipo de producto	Armario de gran capacidad CNC

Accesorios

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28	971525 28
Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G Para mangos de herramientas HSK63	971570 HSK63
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm	940501 2000
Inserto de plástico Tipo HSK63	947390 HSK63