

Garant GRIDLINE

## Armario de gran capacidad CNC completo con alojamientos para herramientas con puertas batientes transparentes, Para mangos de herramientas: VDI40



### Datos de pedido

Número de pedido	971453 VDI40
GTIN	4062406165055
Clase de artículo	9GI

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

#### Ejecución:

Armario con equipamiento en 40×28G. Con guías de soporte regulables en altura a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Capacidad de carga** máxima por **dos guías de soporte 200 kg**, por **soporte transversal 150 kg**.

#### Suministro:

Armario incluidas guías de soporte n.º 971525 tam. 28 y soporte transversal con portaherramientas n.º 971570.

#### Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y soporte transversal gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

Estantes y accesorios para armarios de gran capacidad GridLine ver n.º 942530 – 942573 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm  
Anchura: 1000 mm  
Profundidad: 700 mm  
Anchura en G: 40  
Profundidad en G: 28  
Altura útil: 1845 mm

## Descripción técnica

Profundidad en G	28
Profundidad	700 mm
Cantidad portaherramientas	136
Peso	115 kg
Anchura en G	40
Número de soportes transversales	8
Distancia del eje A	75 mm
Anchura	1000 mm
Altura	2000 mm
Altura útil	1845 mm
Guías de soporte	2 par
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Tipo de producto	Armario de gran capacidad CNC

## Accesorios

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28	971525 28
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G Para mangos de herramientas VDI40	971570 VDI40
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 2000 mm	940501 2000
Inserto de plástico Tipo VDI40	947390 VDI40