

Garant GRIDLINE

Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 30G, Para mangos de herramientas: SK50



Datos de pedido

Número de pedido	971560 SK50
GTIN	4062406165192
Clase de artículo	9GI

Descripción

Idóneo para:

Montaje en guías de soporte n.º 971525.

Anchura de armario/división 30G (los armarios con la anchura 60G poseen 2 divisiones de 30G cada una).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Profundidad	135 mm
Altura	54 mm
Distancia del eje A	141 mm
Cantidad portaherramientas	5
Para mangos de herramientas	SK 50
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de soporte CNC

Accesorios

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20

971525 20

Inserto de plástico Tipo SK50

947390 SK50

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28

971525 28