


Garant **GRIDLINE**

## Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 30G, Para mangos de herramientas: HSK80



### Datos de pedido

Número de pedido	971560 HSK80
GTIN	4062406165307
Clase de artículo	9GI

### Descripción

**Idóneo para:**

Montaje en guías de soporte n.º 971525.

Anchura de armario/división 30G (los armarios con la anchura 60G poseen 2 divisiones de 30G cada una).

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

### Descripción técnica

Cantidad portaherramientas	6
Altura	54 mm
Para mangos de herramientas	HSK 80
Profundidad	135 mm
Distancia del eje A	104 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de soporte CNC

---

## Accesorios

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28

971525 28

Inserto de plástico Tipo HSK80

947390 HSK80

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20

971525 20