

Garant GRIDLINE

Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 30G, Para mangos de herramientas: C8



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 971560 C8 |
| GTIN | 4062406165260 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción

Idóneo para:

Montaje en guías de soporte n.º 971525.

Anchura de armario/división 30G (los armarios con la anchura 60G poseen 2 divisiones de 30G cada una).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

| | |
|---|--|
| Altura | 54 mm |
| Profundidad | 135 mm |
| Cantidad portaherramientas | 6 |
| Para mangos de herramientas | C8 |
| Distancia del eje A | 104 mm |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 150 kg |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Sistema de soporte CNC |

Accesorios

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20

971525 20

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28

971525 28

Inserto de plástico Tipo C8

947390 C8