

Garant **GRIDLINE**

Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G, Para mangos de herramientas: C8



Datos de pedido

Número de pedido	971570 C8
GTIN	4062406165413
Clase de artículo	9GI

Descripción

Idóneo para:

Montaje en guías de soporte n.º 971525.

Anchura de armario/división 40G (los armarios con la anchura 80G poseen 2 divisiones de 40G cada una).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Profundidad	135 mm
Para mangos de herramientas	C8
Cantidad portaherramientas	8
Altura	54 mm
Distancia del eje A	104 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de soporte CNC

Accesorios

Inserto de plástico Tipo C8	947390 C8
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28	971525 28
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20	971525 20