

Garant GRIDLINE

## Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G, Para mangos de herramientas: HSK40



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 971570 HSK40  |
| GTIN              | 4062406165420 |
| Clase de artículo | 9GI           |

### Descripción

**Idóneo para:**

Montaje en guías de soporte n.º 971525.

Anchura de armario/división 40G (los armarios con la anchura 80G poseen 2 divisiones de 40G cada una).

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

### Descripción técnica

|   |  |
|---|--|
| Profundidad   | 135 mm   |
| Distancia del eje A   | 63 mm  |
| Cantidad portaherramientas  | 22   |
| Para mangos de herramientas   | HSK 40   |
| Altura  | 54 mm  |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 150 kg   |
| Selección del color   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto  | Sistema de soporte CNC   |

## Accesorios

|   |              |
|---|--------------|
| Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28 | 971525 28    |
| Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20 | 971525 20    |
| Inserto de plástico Tipo HSK40  | 947390 HSK40 |