

Garant GRIDLINE

Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G, Para mangos de herramientas: HSK63



Datos de pedido

Número de pedido	971570 HSK63
GTIN	4062406165444
Clase de artículo	9GI

Descripción

Idóneo para:

Montaje en guías de soporte n.º 971525.

Anchura de armario/división 40G (los armarios con la anchura 80G poseen 2 divisiones de 40G cada una).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Cantidad portaherramientas	13
Altura	54 mm
Profundidad	135 mm
Distancia del eje A	78 mm
Para mangos de herramientas	HSK 63
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de soporte CNC

Accesorios

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28	971525 28
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20	971525 20
Inserto de plástico Tipo HSK63	947390 HSK63