


Garant GRIDLINE

Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G, Para mangos de herramientas: HSK100



Datos de pedido

Número de pedido	971570 HSK100
GTIN	4062406165468
Clase de artículo	9GI

Descripción

Idóneo para:

Montaje en guías de soporte n.º 971525.

Anchura de armario/división 40G (los armarios con la anchura 80G poseen 2 divisiones de 40G cada una).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Altura	54 mm
Cantidad portaherramientas	7
Profundidad	135 mm
Para mangos de herramientas	HSK 100
Distancia del eje A	116 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de soporte CNC

Accesorios

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20	971525 20
Inserto de plástico Tipo HSK100	947390 HSK100
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28	971525 28