

Garant GRIDLINE

## Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G, Para mangos de herramientas: VDI40



### Datos de pedido

Número de pedido	971570 VDI40
GTIN	4062406165376
Clase de artículo	9GI

### Descripción

**Idóneo para:**

Montaje en guías de soporte n.º 971525.

Anchura de armario/división 40G (los armarios con la anchura 80G poseen 2 divisiones de 40G cada una).

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

### Descripción técnica

Altura	54 mm
Distancia del eje A	75 mm
Profundidad	135 mm
Cantidad portaherramientas	17
Para mangos de herramientas	VDI 40
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de soporte CNC

## Accesorios

Inserto de plástico Tipo VDI40	947390 VDI40
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20	971525 20
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28	971525 28