

Garant GRIDLINE

## Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G, Para mangos de herramientas: SK50



### Datos de pedido

Número de pedido	971570 SK50
GTIN	4062406165345
Clase de artículo	9GI

### Descripción

**Idóneo para:**

Montaje en guías de soporte n.º 971525.

Anchura de armario/división 40G (los armarios con la anchura 80G poseen 2 divisiones de 40G cada una).

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

### Descripción técnica

Altura	54 mm
Profundidad	135 mm
Distancia del eje A	141 mm
Cantidad portaherramientas	6
Para mangos de herramientas	SK 50
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de soporte CNC

## Accesorios

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20	971525 20
Inserto de plástico Tipo SK50	947390 SK50
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28	971525 28