


Garant GRIDLINE

Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G, Para mangos de herramientas: HSK80**Datos de pedido**

Número de pedido	971570 HSK80
GTIN	4062406165451
Clase de artículo	9GI

Descripción**Idóneo para:**

Montaje en guías de soporte n.º 971525.

Anchura de armario/división 40G (los armarios con la anchura 80G poseen 2 divisiones de 40G cada una).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Cantidad portaherramientas	8
Distancia del eje A	104 mm
Altura	54 mm
Para mangos de herramientas	HSK 80
Profundidad	135 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de soporte CNC

Accesorios

Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 28	971525 28
Inserto de plástico Tipo HSK80	947390 HSK80
Guías de soporte para soporte transversal, par Adecuado para profundidad de armario en G 20	971525 20