

**Centrador de juntas, Ø del cabezal: 90mm****Datos de pedido**

Número de pedido	884110 90
GTIN	3662424053108
Clase de artículo	83H

Descripción**Ejecución:**

Mango con capuchón de golpe superpuesto. Mordazas ajustables de aluminio, bloqueo con una llave de 6 caras SW3 adjunta (o SW4 en el tam. 90).

3 escalones por mordaza para la adaptación a todos los tipos de junta y jaula de rodamiento. 18-53 mm; 41-76 mm; 54-90 mm.

Aplicación:

Diámetros fácilmente regulables para posicionar y centrar juntas, rodamientos, etc. Para el uso en la mayoría de los vehículos, incluyendo motocicletas.

Descripción técnica

Cantidad de peldaños	3
Peso	834 g
Longitud total	210 mm
Diámetro	18 - 90 mm
Suministro	Llave de 6 caras SW4
Material	Aluminio
Tipo de producto	Centrador de juntas

