

Garant GRIDLINE

## Armario vertical con departamentos extraíbles guiados por el fondo equipado con alojamientos para herramientas, Para mangos de herramientas: VDI20



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 971655 VDI20  |
| GTIN              | 4062406165543 |
| Clase de artículo | 9GI           |

### Descripción

#### Ejecución:

Armario vertical en 30×28G con departamentos extraíbles guiados por el fondo. Cerrable mediante tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos de extracción están perforados frontalmente a intervalos de 37 mm para el asiento de soportes para herramientas, rieles de soporte y chapas perforadas.

#### Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos de extracción antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

En el caso de departamentos de extracción de 330 mm se adaptan 2 soportes uno junto al otro. Los armarios verticales solo se pueden instalar en **bases absolutamente horizontales.** Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 700 mm

Anchura en G: 30

Profundidad en G: 28

Bandeja telescópica vertical cajón anchura: 160 mm

## Descripción técnica

|  |  |
|--|--|
| Cantidad de departamentos extraíbles           | 4  |
| Cantidad soportes para herramientas n.º 970130 | 24   |
| Bandeja telescópica vertical cajón anchura     | 160 mm   |
| Altura   | 2000 mm  |
| Peso   | 310 kg   |
| Profundidad                                    | 700 mm   |
| Anchura  | 750 mm   |
| Distancia del eje A                            | 52 mm  |
| Departamento vertical extraíble, altura útil   | 1750 mm  |
| Cantidad portaherramientas                     | 672  |
| Para mangos de herramientas                    | VDI 20   |
| Anchura en E                                   | 36U  |
| Anchura en G                                   | 30   |
| Profundidad en G                               | 28   |
| Grosor material                                | 1,2 mm   |
| Departamento vertical capacidad de carga       | 600 kg   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 2400 kg  |
| Extensión de cajones                           | Bloqueo de extensión   |
| Cerradura de pasador cilíndrico                | Armario vertical con insertos modulares                        |
| Selección del color                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto                               | Armario vertical para cargas pesadas CNC                       |

## Accesorios

Inserto de plástico Tipo VDI20

947390 VDI20

Soporte para herramientas con alojamientos para  
herramientas Para mangos de herramientas VDI20

970130 VDI20