

**Centrador de juntas, Ø del cabezal: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	884110 50
GTIN	3662424053085
Clase de artículo	83H

Descripción**Ejecución:**

Mango con capuchón de golpe superpuesto. Mordazas ajustables de aluminio, bloqueo con una llave de 6 caras SW3 adjunta (o SW4 en el tam. 90).

3 escalones por mordaza para la adaptación a todos los tipos de junta y jaula de rodamiento. 9,5-23,5 mm; 23,5-36,5 mm; 36,5-50 mm.

Aplicación:

Diámetros fácilmente regulables para posicionar y centrar juntas, rodamientos, etc. Para el uso en la mayoría de los vehículos, incluyendo motocicletas.

Descripción técnica

Peso	280 g
Longitud total	175 mm
Cantidad de peldaños	3
Diámetro	9,5 - 50 mm
Suministro	Llave de 6 caras SW3
Material	Aluminio
Tipo de producto	Centrador de juntas

