

Garant GRIDLINE

Carcasa de ESD 16G con cajones móvil, 12x20G, Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones: 500/5mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Con dos ruedas fijas y dos orientables provistas de rodamientos de bolas (ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria) Ø 125 mm con **ruedas conductoras** resistentes a la abrasión. Cajones con **desbloqueo individual monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte.

Aplicación:

Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo ESD n.º 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.º 972017 o para bancos de trabajo ESD n.º 972150 - 972195.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Descripción técnica

Anchura	400 mm
Altura útil	425 mm
Superficie de rodadura sin huella	sí
Cajones superficie útil en G	12×20
Cajón profundidad útil	500 mm
Capacidad de carga máxima	250 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil	300 mm
ComfortClose	no
Altura	700 mm
Carcasa de cajonera altura útil	425 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón anchura útil en G	12
Peso	60 kg
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
con reborde contra caída por rodadura	sí
Cantidad de cajones	5
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Profundidad	650 mm
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Altura útil para cajones	425 mm
Grosor material	1 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	12×20G

Tipo de producto	Carro de montaje
------------------	------------------

Accesorios

Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano Altura frontal de cajón 75 mm	972036 75
Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano Altura frontal de cajón 125 mm	972036 125
Carcasa ESD 16G, para equipamiento por el propio usuario con cajonesmóvil Altura carcasa 500 mm	972032 500
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21