

Garant GRIDLINE

Tablero de trabajo ESD, Profundidad 750 mm, Longitud de tablero: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972160 2000
GTIN	4062406166977
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Placa de soporte de tablero de viruta **de volumen conductor** de 50 mm. Recubrimiento superior de material estratificado HPL **conductor** EGB 0,8 mm. Lado inferior con trefilado de material estratificado blanco. **Perfil de encolar antiestático de ABS** rotatorio de 3 mm. **Con tubo de acero en el interior como perfil de refuerzo.**

Nota:

Perforación central para elemento de puesta a tierra n.º 972827 tam.INT2W en el lado inferior del tablero de trabajo ESD. Se debe pedir por separado.

El tablero de trabajo ESD solo se puede utilizar con piezas soporte ESD y chapas de nudos ESD.

Descripción técnica

Superficie tablero de trabajo	Estratificado HPL conductor
Perfil de refuerzo interior en tablero de trabajo	30×30×3 mm
Material tablero de trabajo	Tablero de viruta conductividad volumen
Puesta a tierra	central, en el lado inferior del tablero de trabajo
Color superficie tablero de trabajo	gris claro RAL 7035
Longitud	2000 mm
Capa de cubierta conductora	sí
Núcleo conductor volumen	sí
Dotación ESD	sí
Espesor	51,6 mm

Longitud de tablero	2000 mm
Grosor superficie	0,8 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	Profundidad 750 mm
Profundidad	750 mm
Tipo de producto	Tablero de banco de trabajo