

Garant GRIDLINE**Pie soporte ESD, Altura: 800mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 972180 800    |
| GTIN              | 4062406166984 |
| Clase de artículo | 9GG           |

**Descripción****Ejecución:**

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con guías para cables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios/cables.

**Lacado:**

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Nota:**

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 972195 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.

Ninguna pieza de plástico es conductora ESD. No es posible la puesta a tierra por medio de pies soporte.

**Descripción técnica**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Adecuado para profundidad de tablero | 750 mm |
| Altura                               | 800 mm |
| Anchura                              | 50 mm  |
| Profundidad                          | 700 mm |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ejecución construcción   | Construcción de tubos de acero |
| Grosor material          | 1,5 mm                         |
| propiedad electrostática | EGB/ESD                        |
| Tipo de producto         | Pie de soporte                 |