

Garant GRIDLINE

Pie soporte ESD incl. regulación de la altura manual, Altura: 900 mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972185 900
GTIN	4062406167455
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con guías para cables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios/cables.

Regulación de la altura 150 mm.**Lacado:**

Estándar gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 972195 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.

Ninguna pieza de plástico es conductora ESD. No es posible la puesta a tierra por medio de pies soporte.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Intervalo de regulación de altura: 900 - 1050 mm

Anchura: 50 mm

Profundidad: 700 mm

Adecuado para profundidad de tablero: 750 mm

Descripción técnica

Intervalo de regulación de altura	900 - 1050 mm
Anchura	50 mm
Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Profundidad	700 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
Aislamiento eléctrico	EGB/ESD
Tipo de producto	Pie soporte con regulación de la altura para banco de trabajo