

Garant GRIDLINE

Carro-Estación d/trabajo ESD, Altura: 1300mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972060 1300
GTIN	4062406167103
Clase de artículo	9GW

Descripción**Ejecución:**

Bastidor y superestructura de tubo de acero cuadrado con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para el asiento de estantes, rieles equipados con recipiente, etc. con el tamaño de 1000 mm. **Manguitos con rosca interior** en la parte interior del bastidor para el montaje de chapas perforadas. 4 rodillos de dirección TPE con freno de bloqueo, **Ø 125 mm** con **ruedas conductoras** grises, resistentes a la abrasión.

Aplicación:

Posibilidad de equipamiento con estantes de almacenamiento, rieles con recipiente y paredes perforadas del tam. 1000.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Descripción técnica

Peso	32 kg
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2

Altura	1300 mm
Profundidad	700 mm
Anchura	1000 mm
Altura útil	970 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Capacidad de carga máxima	200 kg
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Carro para material