

Garant GRIDLINE

Estación de trabajo mLevel con recubrimiento ESD, Longitud: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972010 1500
GTIN	4062406167011
Clase de artículo	9GW

Descripción**Ejecución:**

Estación de trabajo mLevel, conductiva ESD según DIN EN 61340-5-1; el puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Regulación de la altura manual clásica a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo. **Perfil de encolar antiestático de ABS de 3 mm en toda la circunferencia.** Punto de puesta a tierra central en el lado inferior del tablero de trabajo. Sin puesta a tierra por medio de pies soporte. **Con tubo de acero en el interior como perfil de refuerzo.**

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductivos ESD.

Descripción técnica

Tablero de trabajo profundidad	700 mm
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Peso	70 kg
Serie	Estación de trabajo
Tablero de trabajo grosor	40 mm

Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	750 - 1000 mm
Grosor superficie	0,8 mm
Regulación de la altura gradual	no
Modelo	mLevel
Anchura	1500 mm
Panel de mando con pantalla y función de memoria	no
Color superficie tablero de trabajo	gris claro RAL 7035
Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Superficie tablero de trabajo	Estratificado HPL conductor
Profundidad	800 mm
Material tablero de trabajo	Tablero de trabajo ESD
Regulación de la altura para puesto de trabajo	750-1000 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	mecánico
Grosor de plaquita	40 mm
Compensación de altura	25 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Mesa de trabajo