

Garant GRIDLINE

Estación de trabajo eLevel con recubrimiento ESD, Longitud: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972013 2000
GTIN	4062406167059
Clase de artículo	9GW

Descripción**Ejecución:**

Estación de trabajo eLevel, conductiva ESD según DIN EN 61340-5-1. Regulable en altura en continuo eléctricamente. Regulación de la altura mediante pulsador. Accionando se adapta **la altura de todo el puesto de trabajo. Perfil de encolar antiestático de ABS de 3 mm en toda la circunferencia.** Punto de puesta a tierra central en el lado inferior del tablero de trabajo ESD. Sin puesta a tierra por medio de pies soporte. **Con tubo de acero en el interior como perfil de refuerzo.**

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductivos ESD.

- **Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.**
- **Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 972019 (peligro de aplastamiento).**

Descripción técnica

Regulación de la altura gradual	sí
Serie	Estación de trabajo
Tablero de trabajo profundidad	700 mm
Color superficie tablero de trabajo	gris claro RAL 7035

Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Grosor superficie	0,8 mm
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Modelo	eLevel
Profundidad	800 mm
Peso	93 kg
Material tablero de trabajo	Tablero de trabajo ESD
Superficie tablero de trabajo	Estratificado HPL conductor
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	670 - 990 mm
Panel de mando con pantalla y función de memoria	sí
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Anchura	2000 mm
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	F
Regulación de la altura para puesto de trabajo	670-990 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	40 mm
Compensación de altura	25 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Mesa de trabajo