

Garant GRIDLINE

**Carro de montaje ESD completo con cajones móvil, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 685/4****Datos de pedido**

Número de pedido	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Armario de herramientas **conductor ESD**, según DIN EN 61340-5-1. Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección con rodamientos de bolas, **conductoras**, Ø 125 mm; rodillos de dirección con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura en 4 lados. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

**Completo con cajones 26×24G. Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial.

Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). El **desbloqueo individual de los cajones monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 100, 150

**Lacado:**

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD**.

**Nota:**

- **Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**
- **Puesta a tierra a través de ruedas.**

## Descripción técnica

Cajón anchura útil en G	26
Altura útil	400 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Cajón profundidad útil	600 mm
Anchura	750 mm
Cajón profundidad útil en G	24
ComfortClose	no
Cajón anchura útil	650 mm
Altura	685 mm
con reborde contra caída por rodadura	sí
Cajones superficie útil en G	26×24
Carcasa de cajonera altura útil	400 mm
Dotación ESD	sí
Profundidad	700 mm
Cantidad de cajones	4
Superficie de rodadura sin huella	sí
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Peso	102 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Altura útil para cajones	400 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD

Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Carro de montaje

---

## Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------