

Garant GRIDLINE

Carro de montaje ESD completo con cajones móvil, 20×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 885/5**Datos de pedido**

Número de pedido	972425 885/5
GTIN	4062406166854
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas **conductor ESD**, según DIN EN 61340-5-1. Carro de montaje en 24×28G con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección con rodamientos de bolas, **conductoras**, Ø 125 mm; rodillos de dirección con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura en 4 lados. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). El **desbloqueo individual de los cajones monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD**.

Nota:

- Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.
- Puesta a tierra a través de ruedas.

Descripción técnica

Cajón profundidad útil en G	24
Capacidad de carga máxima	600 kg
Cajón anchura útil en G	20
con reborde contra caída por rodadura	sí
Cajón anchura útil	500 mm
Peso	109 kg
Superficie de rodadura sin huella	sí
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Carcasa de cajonera altura útil	600 mm
Cajones superficie útil en G	20×24
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Cajón profundidad útil	600 mm
Altura útil	600 mm
Profundidad	700 mm
ComfortClose	no
Altura	885 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Anchura	600 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Altura útil para cajones	600 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	20×24G
Tipo de producto	Carro de montaje

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21

914227 HU21