

Garant GRIDLINE

**Armario de herramientas ESD completo con cajones, 26×24G, Altura mm / Modelo: 1000/6****Datos de pedido**

Número de pedido	972440 1000/6
GTIN	4062406166878
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Armario de herramientas **conductor ESD**, según DIN EN 61340-5-1. Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de cajones de altura frontal 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. **Incluye cable de puesta a tierra ESD.**

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

**Lacado:**

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Nota:**

- **Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.**
- **Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**

**Descripción técnica**

Peso	141 kg
Cajón anchura útil	650 mm
Altura	1000 mm
Cajón anchura útil en G	26
Cantidad de cajones	6
Cajón profundidad útil en G	24
Profundidad	700 mm
Dotación ESD	sí
Cajón profundidad útil	600 mm
Anchura	750 mm
Altura útil	900 mm
Cajones superficie útil en G	26x24
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas