

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas ESD completo con cajones, 20×24G, Altura mm / Modelo: 800/7**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 972420 800/7 |
| GTIN | 4062406166847 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas **conductor ESD**, según DIN EN 61340-5-1. Armario de herramientas completamente equipado en 24×28G, con cajones 20×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de cajones de altura frontal 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. **Incluye cable de puesta a tierra ESD.**

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

- **Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.**
- **Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**

Descripción técnica

| | |
|--|---------------------------|
| Altura útil | 700 mm |
| Cajón anchura útil | 500 mm |
| Peso | 113 kg |
| Anchura | 600 mm |
| Cajón anchura útil en G | 20 |
| Altura | 800 mm |
| Cajón profundidad útil | 600 mm |
| Cajón profundidad útil en G | 24 |
| Cajones superficie útil en G | 20×24 |
| Profundidad | 700 mm |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 50 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Atributo del nombre de producto | 20×24G |
| Tipo de producto | Armario para herramientas |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21 | 914227 HU21 |
|---|-------------|