

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas ESD completo con cajones, 26×24G, Altura mm / Modelo: 800/6**Datos de pedido**

Número de pedido	972440 800/6
GTIN	4062406166861
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas **conductor ESD**, según DIN EN 61340-5-1. Armario de herramientas completamente equipado en 30×28G, con cajones 26×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de cajones de altura frontal 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. **Incluye cable de puesta a tierra ESD.**

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

- **Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.**
- **Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**

Descripción técnica

Cajón profundidad útil en G	24
Cantidad de cajones	6
Cajón anchura útil en G	26
Cajón profundidad útil	600 mm
Altura	800 mm
Altura útil	700 mm
Cajones superficie útil en G	26×24
Dotación ESD	sí
Cajón anchura útil	650 mm
Anchura	750 mm
Profundidad	700 mm
Peso	133 kg
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	26×24G
Tipo de producto	Armario para herramientas