

Garant GRIDLINE

**Carro de montaje ESD completo con cajones móvil, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 985/7****Datos de pedido**

Número de pedido	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Armario de herramientas **conductor ESD**, según DIN EN 61340-5-1. Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección con rodamientos de bolas, **conductoras**, Ø 125 mm; rodillos de dirección con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura en 4 lados. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

**Completo con cajones 26×24G. Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial.

Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). El **desbloqueo individual de los cajones monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

**Lacado:**

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD**.

**Nota:**

- **Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**
- **Puesta a tierra a través de ruedas.**

## Descripción técnica

Superficie de rodadura sin huella	sí
con reborde contra caída por rodadura	sí
Dotación ESD	sí
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Carcasa de cajonera altura útil	700 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Cantidad de cajones	7
Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil en G	26
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Cajón anchura útil	650 mm
Altura útil	700 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Anchura	750 mm
ComfortClose	no
Peso	140 kg
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Cajones superficie útil en G	26×24
Altura	985 mm
Profundidad	700 mm
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Altura útil para cajones	700 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión

Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Carro de montaje

---

## Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------