

Garant GRIDLINE

**Módulo ESD para energía y medios, Tipo de módulo: MCB/3****Datos de pedido**

Número de pedido	972220 MCB/3
GTIN	4062406167868
Clase de artículo	9GW

**Descripción****Aplicación:**

A continuación se describen las versiones de nuestras tomas de corriente con el tipo de enchufe correspondiente. La utilización en otros países se puede determinar por el tipo de enchufe.

Alemania / DE: Tipo F

Suiza / CH: Tipo J

Italia / IT: Tipo L

Francia / FR: Tipo E

República Checa / CZ: Tipo E

Inglaterra / GB: Tipo G

Dinamarca / DK: Tipo K

EE. UU. / US: Tipo B

**Idóneo para:**

N.º 972200 – 972203.

**Lacado:**

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Nota:**

- **En el equipamiento individualizado con módulos debe observarse que no se sobrepase la cantidad máxima de unidades de división de la regleta para equipos multimedia.**
- **Los artículos n.º 972220 tam. US110V/1 y US110V/2 solo se pueden montar junto con los siguientes módulos: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**

- **Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductores ESD.**
- **Únicamente electricistas profesionales deben realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas y casquillos a las líneas.**

propiedad electrostática: EGB/ESD

División: 1E

Tensión nominal: 400 V

Tensión nominal: 400 V / CA V

Corriente nominal: 16 A

Descripción: Interruptor automático de 3 polos, característica de disparo B, indicador de posición de conmutación rojo con. / verde des.

## Descripción técnica

Tensión nominal	400 V / CA V
Corriente nominal	16 A
Descripción	Interruptor automático de 3 polos, característica de disparo B, indicador de posición de conmutación rojo con. / verde des.
División	1E
Tensión nominal	400 V
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tipo de corriente	AC
Grosor material	1,5 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Módulo de alimentación