


Garant GRIDLINE

Pared perforada ESD de un lado, adecuado para tipo: 2000**Datos de pedido**

Número de pedido	972100 2000
GTIN	4062406167394
Clase de artículo	9GW

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero robusta, plegada, para el almacenamiento de herramientas a la vista. Pared perforada en **ejecución doble**, se puede equipar por los dos lados **de forma independiente**. Paneles perforados de chapa de acero 9×9 mm en cuadrícula de 37 mm para el asiento de accesorios de pared de chapa perforada del grupo 95.

Idóneo para :

Para **atornillar** entre las columnas de soporte y el carro para material.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD**.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Altura: 481 mm

Anchura: 1920 mm

Profundidad: 25 mm

Capacidad de carga: 100 kg

Peso: 12 kg

Descripción técnica

Anchura	1920 mm
Altura	481 mm
Capacidad de carga	100 kg
Peso	12 kg

Profundidad	25 mm
Modelo panel perforado	de un lado
Grosor material	1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Pared perforada