

Garant GRIDLINE

Consola de brazo soporte ESD, Profundidad 350 mm, Longitud: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972086 1500
GTIN	4062406167325
Clase de artículo	9GW

Descripción**Ejecución:**

Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado n.º 928600, 928602 y 928608.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

Descripción técnica

Capacidad de carga máxima	50 kg
Alcance del brazo	250 mm
Peso	6 kg
Anchura	1500 mm
Intervalo de empleo	Columnas de soporte
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	Profundidad 350 mm
Tipo de producto	Consola

